

La norma de la próxima generación en cuanto a referencia de humedad

Los higrómetros de espejo enfriado de la serie Optica de GE ofrecen mediciones rastreables según el National Institute of Standards and Technologies (NIST)– de humedad, temperatura y presión para la generación conectada. Ahora los datos son accesibles desde cualquier parte, en cualquier momento, desde dentro de un navegador por Internet o desde su intranet.

Mediciones de Optica

- Temperatura
- Humedad relativa (% RH)
- Punto de rocío/escarcha (Td)
- Humedad absoluta (m/v)
- Relación de mezclado de masa (m/m)
- Relación de mezclado de volumen (v/v)

- Bulbo mojado (Tw)
- Entalpia (h)
- Presión de vapor de agua (e)
- Presión
- Relés de alarma
- Salidas analógicas

La medición del punto de rocío fundamental es una medición primaria que se usa como estándar de transferencia para calibrar otros instrumentos y sensores de humedad. Espejos enfriados son también los sensores preferidos cuando las mediciones de procesos y laboratorios requieren una alta precisión sin desviación a largo plazo. Puede usarse Optica con cinco sensores de espejo enfriado totalmente intercambiables para ofrecer un rango de medición de -112°F a 185°F (-80°C a 85°C) de punto de rocío con una precisión de 0.36°F (0.2°C) o mejor aún. Las entradas para un transductor de presión piezoresistivo 100 S RTD y basado en silicio aseguran mediciones de precisión, las cuales se usan para convertir el punto de rocío a cualquier medida de humedad, ya sea métrica, inglesa o definida por el usuario.

Optica™

Optica es un producto General Eastern. General Eastern se ha unido a otras divisiones de detección de alta tecnología de GE bajo un nuevo nombre–GE Industrial, Sensing.




Comunicaciones

- Puerto Ethernet
- Cargas de applets basados en Java en navegadores de la Web
- Memoria de 6 megabytes para registro de datos
- Cargas de datos grabados en formato ASCII
- Exportaciones a hojas de cálculo
- Gráficos de "diagramas de tiras" en tiempo real
- Pantalla a color VGA o de matriz 4 x 40

Software

El software Optica es fácil de usar. Los usuarios seleccionan la pantalla de lectura, diagrama de tira, escala de salida analógica, comunicaciones digitales, auto-diagnósticos, limpieza y registro de datos con menús desplegables intuitivos. Los valores de configuración pueden guardarse en la memoria y cargarse en cualquier momento, ya sea localmente o desde cualquier parte mediante el puerto Ethernet.



- Calorímetros de intercambiador de calor y serpentín de refrigerante
- Procesamiento térmico/tratamiento de calor
- Manufactura de semiconductores
- Áreas de almacenamiento
- Cámaras de validación farmacéutica
- Celdas de prueba de motor y pruebas de emisiones
- Motores y turbinas de aviones

Funcionalidad

El sistema Optica mide simultáneamente el punto de rocío, la temperatura y la presión. El analizador está equipado con funciones matemáticas programables para producir unidades personalizadas. Las funciones ln, exp +, -, x y / permiten visualizar, grabar y transmitir unidades de ingeniería derivadas a sistemas de adquisición de datos. El canal de entrada del analizador es una entrada estándar de 4 a 20 mA/0 a entrada de 5 VCC, de tal modo que el Optica puede conectarse a cualquier tipo de transmisor de procesos y configurarse para presentar unidades de ingeniería.



La configuración "Plug and play" se logra fácilmente con conectores estándar para salidas de alimentación, sensor y analógicas.

En el laboratorio o en la planta

- Laboratorios de calibración
- Control de procesos
- Salas limpias
- Cámaras de prueba ambiental
- Monitoreo y control de precisión para equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Celdas de combustibles

Teoría de operación de los sensores con espejo enfriado

Los higrómetros de espejo enfriado de GE se usan en estándares y laboratorios de metrología así como en aplicaciones industriales donde se necesita un control y una medición precisa y repetible de la humedad. La exactitud inherente y la estabilidad a largo plazo aportan muchas ventajas sobre otros tipos de tecnologías para medir la humedad. Los espejos enfriados miden fundamentalmente la temperatura del punto de rocío o escarcha directamente al controlar una superficie reflectante a una temperatura de equilibrio entre la formación y evaporación de rocío/escarcha, y al medir precisamente la temperatura del espejo en este punto.

GE Sensing


Los espejos enfriados de GE consisten en un pequeño espejo pulido hexagonal de rodio o platino adosado a un módulo de enfriamiento termoeléctrico (TEC). El controlador servo del analizador Optica aplica corriente al TEC, el cual hace enfriarse el espejo. El espejo se ilumina con un emisor de gas regulado, el cual transmite luz en el espectro infrarrojo. Un fotodetector recibe la luz reflejada por el espejo. Cuando se condensa el vapor de agua en el espejo en forma de agua o escarcha (cristales de agua), se reduce la luz recibida por el fotodetector debido a dispersión. Esto hace que el servo controlador reduzca la alimentación haciendo que se entibie un poco el espejo. El sistema de control de Optica modulará la cantidad de corriente que fluye por el TEC para mantener una temperatura donde el índice de condensación y evaporación de moléculas de agua y la masa de agua en el espejo sea constante. La temperatura resultante del espejo es entonces, fundamentalmente por definición, equivalente a la temperatura del punto de rocío o escarcha. Un RTD de platino de cuatro conductores de precisión incrustado en el espejo mide la temperatura. La exactitud de la medición del punto de rocío se ha validado a un nivel de $\pm 0.36^\circ\text{F}$ ($\pm 0.2^\circ\text{C}$) del punto de rocío/escarcha. La precisión puede mejorarse también a $\pm 0.27^\circ\text{F}$ ($\pm 0.15^\circ\text{C}$) del punto de rocío/escarcha.

La temperatura del bulbo seco se mide con un RTD preciso 100 S de platino de cuatro conductores y se mide la presión con un transductor de presión de silicio piezoresistivo. Las señales del punto de rocío/escarcha y de resistencia RTD del bulbo seco se acondicionan y amplifican mediante el monitor Optica para visualizar y transmitir el punto de rocío/escarcha y la temperatura. El sensor de presión transmite una señal amplificada de 4 a 20 mA impulsada por el sistema Optica. Las medidas cardinales de punto de rocío/escarcha, temperatura de bulbo seco y presión se usan para calcular otros parámetros de humedad como valores de humedad relativa, bulbo mojado, relación de mezclado de masa, relación de mezclado volumétrico, humedad absoluta, entalpía y presión de vapor de agua usando ecuaciones psicométricas.

El sensor RTD está incrustado en el espejo enfriado y nunca toma contacto con el proceso o el entorno de prueba. Las partes mojadas consisten en el espejo de platino o rodio, una barrera de vapor mylar o acero inoxidable y sellador epóxico. El resultado neto es la medición de humedad sin desviaciones diseñada para mantener especificaciones de exactitud durante muchos años.

Los espejos enfriados requieren un índice de flujo nominal por el espejo para lograr niveles óptimos de formación de rocío/escarcha y tiempo de respuesta. El sensor debe instalarse en un ducto con aire en movimiento o estar equipado con una bomba de muestreo. El índice de flujo óptimo es de 0.5 a 5 SCFH (0.25 a 2.5 L/min). GE proporciona sistemas de muestreo para acondicionar temperatura, regular la

presión y filtrar el aire de proceso con el fin de llegar al espejo enfriado. Nuestros ingenieros de aplicación discutirán en detalle su aplicación y darán una recomendación para el sistema que mejor se adapte a sus necesidades.



Control autolimpiante y digital


Para entornos donde haya contaminantes físicos como polvo, rocío de aceite y polen, se recomienda usar un sistema de muestreo con algún medio filtrante. El medio filtrante debe ser hidrofóbico para no absorber ni liberar vapor de agua en el flujo de prueba. Con el tiempo el espejo puede tallarse u horadarse debido a los particulados, alterando sus características de dispersión de luz. Los espejos de GE son reemplazables en el campo. El espejo estándar de rodio puede cambiarse por otro mejor de platino para aplicaciones industriales.

GE desarrolló un esquema de compensación de contaminación patentado llamado PACER® (Program Automatic Error Reduction). El ciclo PACER puede iniciarse manualmente o programando un ciclo cronometrado. El ciclo comienza captando los datos (durante el ciclo PACER se transmite un valor constante) y enfriando el espejo bastante por debajo del punto de rocío de tal modo que se forme una gruesa capa de rocío sobre el espejo. Luego se calienta rápidamente el espejo. Durante el calentamiento se evapora rápidamente una cantidad significativa de contaminación soluble y algo de la no soluble. La contaminación que queda en el espejo tiende a acumularse en puntos secos aislados o manchas (de manera muy similar al vidrio que sale de la lavadora de vajilla). Este proceso deja limpio aproximadamente el 85% del espejo. La señal de luz recibida por el fotodetector se compara contra un indicador luminoso (LED)/fotodetector de referencia y las dos señales se "balancean", negando efectivamente el efecto de la contaminación residual que queda en el espejo. El ciclo PACER funciona muy bien, pero con el tiempo puede necesitarse la limpieza manual. Todos los espejos enfriados de GE son accesibles para la limpieza manual. La limpieza es un proceso simple que consiste en pasar por el espejo un




GE Sensing

palillo con algodón mojado con una solución de limpieza o agua destilada. (Se recomienda el agua destilada como agente de limpieza final.)

GE desarrolló el control Digiloop™ para superar las limitaciones del control tradicional analógico PID (Integral proporcional y derivada). El control de temperatura analógico produce oscilaciones particularmente en niveles de humedad altos o de traza. Es difícil aplicar el autoafinamiento o constantes PID a los bucles del control analógico, los cuales están sobre-humedecidos o sub-humedecidos. Digiloop utiliza muestreo digital y control de alimentación de avance tomando muestras basadas en el tiempo cuando el punto de rocío está dentro de una banda proporcional predeterminada. Al registrar las oscilaciones, el control digital efectivamente predice la magnitud de cambio y ajusta la corriente al módulo de enfriamiento termoelectrónico, el cual escalona la temperatura del espejo en incrementos de 0.09°F (0.05°C). Esto produce un control y una precisión de punto de rocío considerablemente mejorados.



Ciclo PACER



Especificaciones de Optica

Modelos

- VGA color con registrador de datos y comunicaciones Ethernet disponible en estilos de montaje en banco, repisa o pared
- Matriz de puntos de 4 x 40 disponible en estilos de montaje en banco, repisa o pared

Alimentación

95 a 265 VCA, 50/60 Hz, 200 vatios

E/S eléctrica

Receptáculo de CA estilo IEC (montaje en banco), bloque de terminal de tornillo (montaje en pared), espejo enfriado multipasador y conectores de sensor/cable de temperatura, terminales de tornillo para salidas analógicas, DB-9 para RS232 y 10 base-T para Ethernet*

Parámetros medidos

Punto de rocío, temperatura y 4 a 20 mA/0 a 5 VCC

Parámetros calculados

Humedad relativa, bulbo mojado, relación de mezclado de masa, relación de mezclado volumétrico, humedad absoluta, presión de vapor de agua y entalpía en unidades inglesas y métricas, así como unidades configuradas por el usuario

Entradas

1/3 Clase A DIN 43760, 100 Ω RTD y punto de rocío/escarcha y temperatura de bulbo seco. Alimentación por bucle 4 a 20 mA CC a 500 Ω de carga máxima

Exactitud

La exactitud del sistema es $\pm 0.36^\circ\text{F}$ ($\pm 0.1^\circ\text{C}$) para punto de rocío/escarcha, $\pm 0.27^\circ\text{F}$ ($\pm 0.15^\circ\text{C}$) para temperatura, 0.5% escala completa (FS) para presión

Rango

Gobernado mediante sensor

Histéresis


Insignificante

Sensibilidad

0.1% FS

A/D

16 bits



Memoria para registro de datos

6 megabytes*

Pantalla

1/4 color VGA permite visualizar hasta seis parámetros o matriz de puntos de 4 x 40 permite visualizar tres parámetros

Temperatura operativa

32°F a 122°F (0°C a 50°C)

Índice de enfriamiento

0.27°F (1.5°C) /seg típico sobre 32°F (0°C)

Interfaz digital

puerto RS232, puerto Ethernet*

Formato de salida digital

Datos texto ASCII, applet Ethernet java con protección mediante contraseña*

Dirección TCP/IP

Programable por el usuario*

Salidas analógicas

(2) 4 a 20 mA y 0 a 5 VCC, configurable y escalable por el usuario

Salidas analógicas

(2) 5 A a 250 V, relés form C, (SPDT)

Alojamiento

Banco: Tipo 1
Montaje en la pared: Tipo 4

Peso

Banco: 8 lb (3.6 kg)
Montaje en la pared: 10 lb (4.5 kg)

*Características disponible sólo con modelos VGA

1111H

Especificaciones del espejo enfriado monofásico

Elemento sensor

RPT de cuatro conductores 1/3 Clase A DIN 43760, 100 Ω a 32°F (0°C)

Exactitud de punto de rocío/escarcha

Estándar: $\pm 0.36^\circ\text{F}$ ($\pm 0.2^\circ\text{C}$)
Opcional: $\pm 0.27^\circ\text{F}$ ($\pm 0.15^\circ\text{C}$)

Sensibilidad

$>0.05^\circ\text{F}$ ($>0.03^\circ\text{C}$)

Repetibilidad

$\pm 0.09^\circ\text{F}$ ($\pm 0.05^\circ\text{C}$)

Histéresis

Insignificante

Fases de enfriamiento

Módulo de enfriamiento termoeléctrico (TEC) monofásico

Enfriamiento auxiliar

No aplicable

Depresión

81°F (45°C) a 77°F (25°C) bulbo seco a presión atmosférica

Rango típico de medición

5°F a 77°F (-15°C a 25°C) punto de rocío/escarcha (Td) en aire a 77°F (25°C) y presión atmosférica. Equivalente a 5% a 100% humedad relativa.

Otros parámetros de humedad basados en cálculos.

Flujo de muestra


0.5 a 5.0 SCFH (0.25 a 2.5 L/min)

Temperatura operativa

5°F a 176°F (-15°C a 80°C)

Presión

-3 a 200 psig (0.8 a 15 bars)



Alimentación

Derivada de Óptica

Estructura del sensor

Aluminio con revestimiento epóxico

Filtro

Filtro de politetrafluoretileno (PTFE) (estándar en 1111H-GE)

Espejo

Estándar: Cobre enchapado con rodio
Opcional: Platino macizo

Material mojado del sensor

Aluminio, cobre, mylar, PTFE, rodio o platino

Barrera de vapor

Mylar

Conector eléctrico

Conector estilo MS multipatilla

Peso

1 lb (1.4 kg) neto

Accesorios

MB-11	Soporte de montaje en la pared
PTFE-GE	Filtro PTFE
P	Espejo de platino
X	Mayor exactitud $\pm 0.27^\circ\text{F}$ ($\pm 0.15^\circ\text{C}$) Td
O111D	Protuberancia de presión (sólo 1111H)

Especificaciones del espejo enfriado D2 monofásico

Elemento sensor

RPT de cuatro conductores 1/3 Clase A DIN 43760, 100 Ω a 32°F (0°C)

Exactitud de punto de rocío/escarcha

Estándar: $\pm 0.36^\circ\text{F}$ ($\pm 0.21^\circ\text{C}$)
Opcional: $\pm 0.27^\circ\text{F}$ ($\pm 0.15^\circ\text{C}$)

Sensibilidad

$> 0.05^\circ\text{F}$ ($> 0.03^\circ\text{C}$)

Repetibilidad

$\pm 0.09^\circ\text{F}$ ($\pm 0.05^\circ\text{C}$)

Histéresis

Insignificante

Fases de enfriamiento

Módulo TEC bifásico

Enfriamiento auxiliar

No aplicable

Depresión

117°F (65°C) a 77°F (25°C) a presión atmosférica

Rango típico de medición

31°F a 77°F (-35°C a 25°C) punto de rocío/escarcha (Td) en aire a 77°F (25°C) y presión atmosférica. Equivalente a 0.7% a 100% humedad relativa.

Otros parámetros basados en cálculos.

Flujo de muestra

0.5 a 5.0 SCFH (0.25 a 2.5 L/min)

Temperatura operativa

-13°F a 185°F (-25°C a 85°C)

Presión


150 psig (11 bars) máximo

Alimentación


Derivada del monitor Optica

Estructura del sensor

Aluminio fundido con celda de flujo de acero inoxidable 314



1/4 de pulgada
acero inoxidable de
compresión



Espejo

estándar: Cobre enchapado con rodio
Opcional: Platino macizo

Material mojado del sensor

Acero inoxidable 302, 316, junta tórica de silicona, vidrio BK-7, espejo de rodio o platino

Barrera de vapor

Acero inoxidable

Entrada/Salida

Conectores de compresión de tubos de 1/4 de pulgada de diámetro externo

Conector eléctrico

Conector Sub-D de 15 patillas corresponde con el cable 2130

Peso

4 lb (1.4 kg) neto

Accesorios

- P Espejo de platino
- X Mayor exactitud $\pm 0.27^\circ\text{F}$ ($\pm 0.15^\circ\text{C}$) Td

1211H

Especificaciones del espejo enfriado bifásico

Elemento sensor

RPT de cuatro conductores 1/3 Clase A DIN 43760, 100 Ω a 32°F (0°C)

Exactitud de punto de rocío/escarcha

Estándar: $\pm 0.36^\circ\text{F}$ ($\pm 0.2^\circ\text{C}$)
Opcional: $\pm 0.27^\circ\text{F}$ ($\pm 0.15^\circ\text{C}$)

Sensibilidad

$>0.05^\circ\text{F}$ ($>0.03^\circ\text{C}$)

Repetibilidad

$\pm 0.09^\circ\text{F}$ ($\pm 0.05^\circ\text{C}$)

Histéresis

Insignificante

Fases de enfriamiento

Módulo TEC bifásico

Depresión

117°F (65°C) a 77°F (25°C) y presión atmosférica

Rango típico de medición

31°F a 77°F (-35°C a 25°C) punto de rocío/escarcha (Td) en aire a 77°F (25°C) y presión atmosférica. Equivalente a 0.7% a 100% humedad relativa.

Otros parámetros basados en cálculos.

Flujo de muestra

0.5 a 5.0 SCFH (0.25 a 2.5 L/min)

Temperatura operativa

5°F a 212°F (-15°C a 100°C)

Presión


300 psig (21 bars) máximo

Alimentación

Derivada de Óptica

Estructura del sensor

Aluminio fundido con celda de flujo de acero inoxidable 314



Espejo

Estándar: Cobre enchapado con rodio
Opcional: Platino macizo

Material mojado del sensor

Acero inoxidable 302, 316, junta tórica de silicona, vidrio BK-7, espejo de rodio o platino

Barrera de vapor

Mylar (mejorable a acero inoxidable)

Entrada/Salida

Accesorios de compresión de tubos de 1/4 de pulgada de diámetro externo

Conector eléctrico

Conector estilo MS multipatilla corresponde con cable 2120


Peso

4 lb (1.8 kg) neto

Accesorios

- P Espejo de platino
- X Mayor exactitud $\pm 0.27^\circ\text{F}$ ($\pm 0.15^\circ\text{C}$) Td
- S Barrera de vapor de acero inoxidable

Especificaciones del espejo enfriado bifásico calentado SIM-12



Elemento sensor

RPT de cuatro conductores 1/3 Clase A DIN 43760, 100 Ω a 32°F (0°C)

Exactitud de punto de rocío/escarcha

Estándar: $\pm 0.36^\circ\text{F}$ ($\pm 0.2^\circ\text{C}$)
Opcional: $\pm 0.27^\circ\text{F}$ ($\pm 0.15^\circ\text{C}$)

Sensibilidad

$>0.05^\circ\text{F}$ ($>0.03^\circ\text{C}$)

Repetibilidad

$\pm 0.09^\circ\text{F}$ ($\pm 0.05^\circ\text{C}$)

Histéresis

Insignificante

Fases de enfriamiento

Módulo TEC bifásico

Enfriamiento auxiliar

No aplicable

Depresión

153°F (85°C) a 167°F (75°C) temperatura de estructura y presión atmosférica

Rango típico de medición

14°F a 167°F (-10°C a 75°C) punto de rocío/escarcha (Td) en aire a 167°F (75°C) temperatura corporal en 77°F (25°C) de temperatura ambiente y presión atmosférica. Equivalente a 0.7% a 100% humedad relativa.

Otros parámetros basados en cálculos.

Flujo de muestra

0.5 a 5.0 SCFH (0.25 a 2.5 L/min)

Temperatura operativa

5°F a 212°F (-15°C a 100°C)

Control del calentador

Controlado termostáticamente. Punto fijo de 77°F (25°C), 104°F (40°C), 131°F (55°C), 158°F (70°C), 185°F (85°C) y 212°F (100°C)

Presión

50 psig (4.5 bars) máximo
100/115/230 VCA, 50/60 Hz, 75 vatios

Estructura del sensor

Aluminio fundido con celda de flujo de acero inoxidable 314

Material mojado del sensor

Acero inoxidable 302, 316, junta tórica de silicona, vidrio BK-7, espejo de rodio o platino

Espejo

Estándar: Cobre enchapado con rodio
Opcional: Platino macizo

Barrera de vapor

Mylar (mejorable a acero inoxidable)

Conector eléctrico

Conector estilo MS multipata
Receptáculo IEC para alimentación de CA

Peso

7 lb (3.2 kg) neto

Accesorios

P Espejo de platino

X Mayor exactitud $\pm 0.27^\circ\text{F}$ ($\pm 0.15^\circ\text{C}$) Td

S Barrera de vapor de acero inoxidable

HSS-12 Sistema de muestreo calentado. Espejo calentado SIM-12 enfriado, módulo de filtro calentado SIM-HFT y flujómetro calentado SIM-HFM montado en una placa con línea de muestra calentada SIM-HSL.

1311-DR

Especificaciones del espejo enfriado de cuatro fases

Elemento sensor

RPT de cuatro conductores 1/3 Clase A DIN 43760, 100 Ω a 32°F (0°C)

Exactitud de punto de rocío/escarcha

Estándar: $\pm 0.36^\circ\text{F}$ ($\pm 0.2^\circ\text{C}$)

Opcional: $\pm 0.27^\circ\text{F}$ ($\pm 0.15^\circ\text{C}$)

Sensibilidad

$>0.05^\circ\text{F}$ ($>0.03^\circ\text{C}$)

Repetibilidad

$\pm 0.09^\circ\text{F}$ ($\pm 0.05^\circ\text{C}$)

Histéresis

Insignificante

Fases de enfriamiento

Módulo TEC de cuatro fases

Enfriamiento auxiliar

Envoltura enfriadora líquida

Depresión, enfriada por aire

171°F (95°C) a 77°F (25°C) y presión atmosférica

Depresión, enfriada con líquido

189°F (105°C) con agua enfriadora a 59°F (15°C)

Rango de medición típico

- 85°F a 77°F (-65°C a 25°C) punto de rocío/escarcha (Td) en aire a 77°F (25°C) y presión atmosférica.
- 103°F a 59°F (-75°C a 15°C) en modo enfriado con líquido con refrigerante a 59°F (15°C).


Otros parámetros basados en cálculos.

Flujo de muestra

0.5 a 5.0 SCFH (0.25 a 2.5 L/min)

Temperatura operativa

32°F a 95°F (0°C a 35°C)



Presión

300 psig (22 bars) máximo

Alimentación

100/115/230 VCA, 50/60 Hz, 300 vatios

Estructura del sensor

Aluminio fundido con celda de flujo de acero inoxidable 314

Espejo

Estándar: Cobre enchapado con rodio

Opcional: Platino macizo

Material mojado del sensor

Acero inoxidable 302, 316, junta tórica de silicona, vidrio BK-7, espejo de rodio o platino

Barrera de vapor

Mylar (mejorable a acero inoxidable)

Entrada/Salida

Accesorios de compresión de tubos de 1/4 de pulgada (6 mm) de diámetro externo

Conector eléctrico

Conector estilo MS multipatilla corresponde con receptáculo IEC para alimentación de CA

Peso


34 lb (16 kg) neto

Accesorios

P	Espejo de platino
X	Mayor exactitud $\pm 0.27^\circ\text{F}$ ($\pm 0.15^\circ\text{C}$) Td
S	Barrera de vapor de acero inoxidable

1311-XR

Especificaciones del espejo enfriado de cinco fases



Elemento sensor

RPT de cuatro conductores 1/3 Clase A DIN 43760, 100 Ω a 32°F (0°C)

Exactitud de punto de rocío/escarcha

Estándar: $\pm 0.27^\circ\text{F}$ ($\pm 0.15^\circ\text{C}$)

Sensibilidad

$> 0.05^\circ\text{F}$ ($> 0.03^\circ\text{C}$)

Repetibilidad

$\pm 0.09^\circ\text{F}$ ($\pm 0.05^\circ\text{C}$)

Histéresis

Insignificante

Fases de enfriamiento

Módulo TEC de cinco fases

Enfriamiento auxiliar

Envoltura enfriadora líquida

Depresión, enfriada con líquido

202°F (112°C) con agua enfriadora a 59°F (15°C)

Rango típico de medición

-112°F a 59°F (-80°C a 15°C) punto de rocío/escarcha (Td) en aire a 77°F (25°C) y presión atmosférica con agua enfriadora a 59°F (15°C).

Otros parámetros basados en cálculos.

Flujo de muestra

0.5 a 5.0 SCFH (0.25 a 2.5 L/min)

Temperatura operativa

32°F a 95°F (0°C a 35°C)

Presión

0 a 100 psig (1 a 8 bars)

Alimentación

115/230 VCA, 50/60 Hz, 700 vatios

Estructura del sensor

Acero inoxidable 314

Espejo

Estándar: Cobre enchapado con rodio

Opcional: Platino macizo

Material mojado del sensor

Acero inoxidable 302, 316, junta tórica de silicona, vidrio BK-7, espejo de rodio o platino

Barrera de vapor

Mylar (mejorable a acero inoxidable)

Entrada/Salida

Accesorios de compresión de tubos de 1/4 de pulgada de diámetro externo

Conector eléctrico

Conector estilo MS multipatilla

Receptáculo IEC para alimentación de CA

Peso

50 lb (26 kg) neto

Accesorios

P Espejo de platino

S Barrera de vapor de acero inoxidable

T-100

Especificaciones del espejo de temperatura PRTD de cuatro conectores

Elemento sensor

RPT de cuatro conductores 1/3 Clase A DIN 43760, 100 Ω a 32°F (0°C)

Exactitud

Sistema a 25°C

Estándar: $\pm 0.27^\circ\text{F}$ ($\pm 0.15^\circ\text{C}$)

Opcional: $\pm 0.18^\circ\text{F}$ ($\pm 0.1^\circ\text{C}$)

Rango de medición


-148°F a 212°F (-100°C a 100°C)

Tiempo de respuesta

7 segundos para 77°F a 158°F (25°C a 70°C) de cambio de paso en el fluido

Estructura del sensor

Funda de acero inoxidable



Cable

Aislamiento PTFE clasificado a 302°F (150°C). 10 pies (3 m) de largo estándar.

Accesorios

Accesorio ajustable de compresión de acero inoxidable de 1/4 de pulgada NPT

Alivio de tensión

Resorte de acero inoxidable

Alimentación

Bajo voltaje derivado de Óptica

Peso

2 lb (1.8 kg) neto

Opciones

Largo adicional de cable

Especificaciones del transductor de presión serie PT

Elemento sensor

Medidor de tensión de silicio micro-maquinado

Exactitud

Sistema a 77°F (25°C), $\pm 0.5\%$ de escala completa

Rango PT-30A

0 a 30 psia (0 a 2 bars)

Rango PT-300A

0 a 300 psia (0 a 21 bars)

Tiempo de respuesta


1 segundo para 90% de estado parejo (10% a 90% de cambio)

Rangos operativos

- -4°F a 176°F (-20°C a 80°C) de temperatura ambiente
- -13°F a 248°F (-25°C a 120°C) de temperatura de proceso

Efecto de temperatura

<1% FS en exactitud de 14°F a 122°F (-10°C a 50°C) para presión 6 psi (0.4 bars)



Alimentación

9 a 30 VCC. Derivada del monitor Óptica.

Material de la estructura del sensor

Acero inoxidable 316

Material mojado del sensor

Acero inoxidable 316 y diafragma Hastelloy

Cable

Aislamiento de PVC. Largo estándar de 10 pies (3 m) conexión de proceso 1/4 de pulgada F-NPT.

Peso

4 lb (1.8 kg) neto

Especificaciones del sistema de muestreo SSM

Alojamiento

Policarbonato

Accesorios

Tubos de latón de 1/4 pulgadas de diámetro externo

Tubos internos de compresión


Impolene

Rotámetro

0.5 a5 SCFH (0.2 a2 L/min)

Vacío máximo

-98 pulgadas (-250 mm) de Hg



Desplazamiento de aire libre

14 SCFH (6.5 L/min)

Temperatura máxima

100°F (38°C)


Alimentación

95 a 265 VCA, 50/60 Hz, 15 vatios

Apéndice


Espejo enfriado de una fase 1111H
Temperatura de la estructura del sensor °C

Depresión de 45°C




Espejo enfriado de dos fases 1211H
Temperatura de la estructura del sensor °C

Depresión de 65°C




Espejo enfriado de dos fases D2
Temperatura de la estructura del sensor °C

Depresión de 65°C



Espejo enfriado de dos fases calentado SIM-12
Temperatura de la estructura del sensor °C


Depresión de 65°C



Apéndice


Espejo enfriado de cuatro fases
1311-DR
Temperatura de la estructura del
sensor °C

Depresión de 95°C



Espejo enfriado de cinco fases 1311-
XR
Temperatura de la estructura del
sensor °C

Depresión de 112°C



Accesorios

BF-10DX Filtro de uso general

Recomendado para puntos de rocío $\geq 32^{\circ}\text{F}$ ($\geq 0^{\circ}\text{C}$)

Materiales

Cabezal de aluminio anodizado, receptáculo de nylon, piezas internas de nylon, sellos Buna-N

Conectores

1/4 pulgadas de compresión

Temperatura

-150°F a 220°F (-101°C a 104°C)

Filtro

Vidrio de borosilicato

Porosidad


93% de partículas sobre 0.1 μm

Presión

150 psig (10 bars) máximo

BF-12SS

Caja de 10 elementos de filtro de repuesto



BF-12SS Filtro de acero inoxidable

Recomendado para puntos de rocío $\leq 32^{\circ}\text{F}$ ($\leq 0^{\circ}\text{C}$)

Materiales

Cabezal, receptáculo y piezas internas de acero inoxidable 316. Sellos Viton

Accesorios

1/4 de pulgada (6 mm) de compresión

Temperatura

-150°F a 220°F (-101°C a 104°C)

Filtro

Vidrio de borosilicato

Porosidad

93% de partículas sobre 0.1 μm

Presión

34 bars (5000 psig) máximo

BF-12SS

Caja de diez elementos de filtro de repuesto

FM-1 Rotámetro/Válvula de aguja

Materiales

Estructura de acrílico transparente, sellos Buna-N, flotador de vidrio negro, válvulas de latón

Accesorios

1/4 pulgadas de compresión

Rango

0.5 a 5 SCFH (0.2 a 2 L/min)

Presión

100 psig (6 bars) máximo

Temperatura

150°F (65°C) máximo

Guía de códigos para pedidos



Monitor Optica

Pantalla VGA color con registrador/Ethernet

- A** Banco
- B** Banco con soporte de montaje en repisa
- C** Montaje en la pared

Pantalla de cuatro colores, 40 alfanumérica

- D** Banco
- E** Banco con soporte de montaje en repisa
- F** Montaje en la pared

Optica Channel One

- 1** La unidad se vende con nuevo espejo enfriado (vea la sección del sensor)
- 2** Se usa D2 existente (se requiere cable de conversión 2160)
- 3** Se usa con 1111H, 1211H, SIM-12H y 1311DR existentes (se requiere cable de conversión 2160)
- 4** Se usa con 1311XR existente (se requiere cable de conversión 2140)

Código predeterminado

- 0** Código predeterminado

Cable de espejo enfriado

Tipo de cable

- 0** No se necesita cable
- C** Cable adaptador para instalación de sensor/cable existente de 2 pies (0.61 m)
- A** 10 pies (3 m) largo estándar
- X** Especifique el largo en pies (m)

2120 Para usarse con sensores 1111H, 1211H, SIM12, HSS-12, 1311DR

2130 Para usarse con D2

2140 Para usarse con 1311XR

2150 Para usarse con sensor Optica CCD

2160 Cable adaptador para sensores salvo 1311XR 2 pies (0.61 m)

2170 Cable adaptador para 1311XR 2 pies (0.61 m)

Sensor de espejo enfriado

Sensor

- 0** Sin sensor
- A** 1111H
- B** 1111H-GE
- C** D2
- D** 1211H

SIM-12

- E** 100 VCA
- F** 115 VCA
- G** 230 VCA

HSS-12

- H** 100 VCA
- J** 115 VCA
- K** 230 VCA

1311DR

- L** 100 VCA
- M** 115 VCA
- N** 230 VCA

1311XR

- P** 100 VCA
- Q** 115 VCA
- R** 230 VCA

Guía de códigos para pedidos

Exactitud y espejo

- 1 **S/R/M** exactitud estándar, espejo de rodio, barrera de vapor de mylar
- 2 **S/P/M** exactitud estándar, espejo de platino, barrera de vapor de mylar
- 3 **S/P/P** exactitud estándar, espejo de platino, barrera de vapor de acero inoxidable
- 4 **X/R/M** mayor exactitud, espejo de rodio, barrera de vapor de mylar
- 5 **X/P/M** mayor exactitud, espejo de platino, barrera de vapor de mylar
- 6 **X/P/P** mayor exactitud, espejo de platino, barrera de vapor de acero inoxidable
- 7 **S/R/P** exactitud estándar, espejo de rodio, barrera de vapor de acero inoxidable (D2)
- 8 **X/R/P** mayor exactitud, espejo de rodio, barrera de vapor de acero inoxidable (D2)
- 9 **S/P/P** exactitud estándar, espejo de platino, barrera de vapor de acero inoxidable (D2)

Sensor de temperatura

Sensor

- 0 Sin sensor de temperatura
- A T-100 con cable de 10 pies (3 m) (exactitud estándar)
- B T-100 con cable de 10 pies (3 m) (mayor exactitud)
- X T-100 con cable fabricado a medida (exactitud estándar)
- Z T-100 con cable de 10 pies (3 m) (mayor exactitud)

Sensores de presión

- 0 Sin sensor de presión
- A PT-30A cable de 10 pies (3 m) (estándar)
- B PT-30A cable fabricado a medida
- X PT-300A cable de 10 pies (3 m) (estándar)
- Z PT-300A cable fabricado a medida



©2005 GE. Todos los derechos reservados.
920-076B_E_SP

Todas las especificaciones están sujetas a cambios para mejorar el producto sin previo aviso. Optica™ es una marca comercial de GE. GE® es una marca comercial registrada de General Electric Co. Otros nombres de compañías o productos mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus compañías respectivas, las cuales no están afiliadas con GE.